

97 51 12

Krimtang voor Western-stekkers



- Professioneel gereedschap voor het snijden en ontmantelen van vlakke, niet afgeschermd telefoonkabels
- Voor het krimpen van 4-, 6- en 8-polige Western-stekkers van het type RJ 10 (7,65 mm breed), type RJ 11/12 (9,65 mm breed) en type RJ 45 (11,68 mm breed)
- Exacte verkrimping dankzij de parallel verkrimping
- Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Met lengteafsnijder en ontmantelingsmes voor 6 en 12 mm lengte
- Ook voor het afstrippen van ronde kabels
- Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard

Artikel-nr.	97 51 12
EAN	4003773043188
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
Toepassing	Westernstekkers
Capaciteit	RJ 10 (4-polig) 7,65 mm RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm
Aantal krimpprofielen	3
Lengte mm	200
Gewicht netto g	533



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Reserveonderdelen

Artikel-nr.	EAN	
97 59 12	4003773069997	Reservemessen voor 97 51 12