

# 97 52 38

## KNIPEX PreciForce® Krimptang



- Constant hoge krimpkwaliteit door precisieprofielen en dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- De krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld (gekalibreerd) en kan achteraf door de fabriek nagesteld worden
- Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Makkelijk te hanteren dankzij de gunstige stand van de grepen, het lage gewicht, compacte bouwvorm en de ergonomisch gevormde handgrepen
- Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard

Voor de dagelijkse krimptoepassingen wenst de vakman zich een krimptang die betrouwbaar en nauwkeurig werkt. Verder moet de krimptang licht, handig, robuust en goedkoop zijn: PreciForce®

<b>Artikel-nr.</b>	97 52 38
<b>EAN</b>	4003773051909
<b>Tang</b>	gebruineerd
<b>Benen</b>	met meer-componentengrepen
<b>Toepassing</b>	geïsoleerde + niet-geïsoleerde adereindhulzen
<b>Capaciteit vierkante millimeter mm<sup>2</sup></b>	0,25 - 6,0
<b>Aantal krimpprofielen</b>	5
<b>AWG</b>	23 - 10
<b>Lengte mm</b>	220
<b>Gewicht netto g</b>	493

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

