

97 52 50

KNIPEX PreciForce® Krimptang



- Constant hoge krimpkwaliteit door precisieprofielen en dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- De krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld (gekalibreerd) en kan achteraf door de fabriek nagesteld worden
- Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Makkelijk te hanteren dankzij de gunstige stand van de grepen, het lage gewicht, compacte bouwvorm en de ergonomisch gevormde handgrepen
- Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard

Voor de dagelijkse krimptoepassingen wenst de vakman zich een krimptang die betrouwbaar en nauwkeurig werkt. Verder moet de krimptang licht, handig, robuust en goedkoop zijn: PreciForce®

Artikel-nr.	97 52 50
EAN	4003773051916
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
Toepassing	Coax- BNC-stekkers voor RG 58, 174, 188, 316
Capaciteit SW mm mm	0,72; 1,07; 1,72; 3,25; 4,52; 5,4
Hulzen (diameter) Ø mm	0,95; 1,3; 2,1; 3,9; 5,4; 6,4
Aantal krimpprofielen	6
Lengte mm	220
Gewicht netto g	498

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

