

97 53 04

Zelfinstellende krimp tang voor adereindhulzen met zij-invoering



PAT. PEND.



- Geringere grijpwiidte
- Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
- Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de adereindhul
- Constante, hoge krimp kwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- Krimdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Hoog bedieningscomfort dankzij de handvriendelijke constructie en het geringe gewicht
- Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard
- Vierkant-persen nu bijkomend ook voor adereindhulzen tot 16 mm²
- Vierkant-persen voor optimale contactvlakken in de klemaansluiting
- Past vooral voor alle twin-adereindhulzen tot 2 x 6 mm² of 2 x AWG 8

De kleine krimp tang voor adereindhulzen met twee grote voordelen voor de gebruiker: - Stelt zich automatisch in op de gebruikte adereindhul: dit verlicht het werk van de vakman en zorgt voor een veilige, betrouwbare en snelle verkrimping. - Uitgebreide toepassingsgebieden

Artikel-nr.	97 53 04
EAN	4003773028017
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
Toepassing	adereindhulzen
Capaciteit vierkante millimeter mm²	0,08 - 10 + 16
Aantal krimp profielen	1
AWG	28 - 5
Lengte mm	180
Gewicht netto g	405



Het wisselen van de krimp capaciteit van 10 mm² naar 16 mm² gebeurt door gewoon om te schakelen.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Reserveonderdelen

Artikel-nr.	EAN	
97 59 30	4003773053965	Trekveer voor 97 53 4/5/8/9/14
97 59 31	4003773053972	Trekveer voor 97 53 4/5/8/9/14
97 59 32	4003773053989	Borgringen voor model 97 53 voor 97 53 xx