

# 97 61 145 A

## Krimptang voor adereindhulzen



- Voor het krimpen van adereindhulzen DIN 46228 deel 1 + 4 van 0,25 tot 2,5 mm<sup>2</sup>
- Krimping in gekenmerkte trapeziumprofielen voor de verbinding van huls en ader
- Vanadium-elektrostaal; gesmeed, in olie gehard



|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Artikel-nr.                                     | 97 61 145 A           |
| EAN                                             | 4003773035558         |
| Kop                                             | gepolijst             |
| Benen                                           | met kunststof bekleed |
| Toepassing                                      | adereindhulzen        |
| Capaciteit vierkante millimeter mm <sup>2</sup> | 0,25 - 2,5            |
| Aantal krimpprofielen                           | 4                     |
| AWG                                             | 23 - 13               |
| Lengte mm                                       | 145                   |
| Gewicht netto g                                 | 140                   |

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

