

# 97 61 145 F

## Krimptang voor adereindhulzen



- Voor het krimpen van adereindhulzen DIN 46228 deel 1 + 4 van 0,25 tot 2,5 mm<sup>2</sup>
- Krimping in gekenmerkte trapeziumprofielen voor de verbinding van huls en ader
- Vanadium-elektrostaal; gesmeed, in olie gehard



<b>Artikel-nr.</b>	97 61 145 F
<b>EAN</b>	4003773043980
<b>Kop</b>	gepolijst
<b>Benen</b>	met kunststof bekleed
<b>Toepassing</b>	adereindhulzen
<b>Capaciteit vierkante millimeter mm<sup>2</sup></b>	0,25 - 2,5
<b>Aantal krimpprofielen</b>	4
<b>AWG</b>	23 - 13
<b>Lengte mm</b>	145
<b>Gewicht netto g</b>	140

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

