

97 62 145 A

Krimptang voor adereindhulzen



- Voor het krimpen van adereindhulzen DIN 46228 deel 1 + 4 van 0,25 tot 2,5 mm²
- Krimping in gekenmerkte trapeziumprofielen voor de verbinding van huls en ader
- Vanadium-elektrostaal; gesmeed, in olie gehard



Artikel-nr.	97 62 145 A
EAN	4003773060154
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
Toepassing	adereindhulzen
Capaciteit vierkante millimeter mm²	0,25 - 2,5
Aantal krimpprofielen	4
AWG	23 - 13
Lengte mm	145
Gewicht netto g	170

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

