

# 97 71 180

## Krimptang voor adereindhulzen



- Ook als VDE-versie
- Eenvoudig crimpen door geoptimaliseerde overbrenging
- Lichte en slanke constructie
- Voor het krimpen van adereindhulzen DIN 46228 deel 1 + 4 van 0,25 tot 16 mm<sup>2</sup>
- Krimping in gekenmerkte, half-ronde profielen voor een veilige verbinding van huls en ader
- 9 bijzonder diepe profielen met conische zijvlakken
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard



<b>Artikel-nr.</b>	97 71 180
<b>EAN</b>	4003773040668
<b>Kop</b>	gepolijst
<b>Benen</b>	met kunststof bekleed
<b>Toepassing</b>	adereindhulzen
<b>Capaciteit vierkante millimeter mm<sup>2</sup></b>	0,25 - 16,0
<b>Aantal krimpprofielen</b>	9
<b>AWG</b>	23 - 5
<b>Lengte mm</b>	180
<b>Gewicht netto g</b>	205



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

