

# 97 90 26

## Krimp-assortiment voor kabelverbinders



- In TANOS MINI-systainer® (stapelbare opbergbox)
- T-Loc-slot voor éénhandbediening: met één draai de systainer® openen of sluiten en met een tweede de systainer® verbinden
- Openen wanneer verbonden: eenvoudig en snel toegang krijgen tot de inhoud, zonder de verbinding los te maken
- Twee stapelbare kunststof opbergbakken met telkens 6 vakken voor verbinders
- Met een assortiment courante kabelverbinders
- Met krimptang 97 32 240

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Artikel-nr.     | 97 90 26      |
| EAN             | 4003773079521 |
| Gewicht netto g | 1420          |

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

### Leveromvang 97 90 26 (13)

| Artikel-nr. |                                    | Aantal |                         |  |
|-------------|------------------------------------|--------|-------------------------|--|
| 97 32 240   | Krimptang                          | 1      |                         |  |
|             | Vlakke steekhulzen, 6,3x0,8 mm     | 25     | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> |  |
|             | Vlakke steekhulzen, 6,3x0,8 mm     | 25     | 4,0-6,0 mm <sup>2</sup> |  |
|             | Vlakke steekhulzen, 6,3x0,8 mm     | 25     | 0,5-1 mm <sup>2</sup>   |  |
|             | Kabelschoenen, ringvorm, Ø 4 mm    | 25     | 0,5-1 mm <sup>2</sup>   |  |
|             | Kabelschoenen, ringvorm, Ø 4 mm    | 25     | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> |  |
|             | Kabelschoenen, ringvorm, Ø 5 mm    | 25     | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> |  |
|             | Kabelschoenen, ringvorm, Ø 5 mm    | 25     | 4,0-6,0 mm <sup>2</sup> |  |
|             | Kabelschoenen, ringvorm, Ø 6 mm    | 25     | 4,0-6,0 mm <sup>2</sup> |  |
|             | Stootverbinders, geïsoleerd, rood  | 25     | 0,5-1 mm <sup>2</sup>   |  |
|             | Stootverbinders, geïsoleerd, blauw | 25     | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> |  |
|             | Ronde steekhulzen, Ø 4 mm          | 25     | 0,5-1,0 mm <sup>2</sup> |  |
|             | Ronde stekkers, Ø 4 mm             | 25     | 0,5-1,0 mm <sup>2</sup> |  |