

98 62 01

Grijptang van kunststof isolerend



- Volledige geïsoleerd ter voorkoming van kortsluiting
- Voor tellermontage en tellerblokkering
- Klasse C; gebruikstemperatuur tot -40°C
- Kunststof, glasvezelversterkt
- Grepen met zone van zachte kunststof voor een betere houding



Met de hoogwaardige en stabiele kunststof tangen presenteert KNIPEX twee veilige gereedschappen voor gebruik aan onder spanning staande delen tot AC 1000V en DC 1500V. De volledig kunststof tangen zijn bovendien bestand tegen magneetvelden en volledig vonkenvrij. Verder zijn ze uitstekend geschikt om gebruikt te worden in chemisch agressieve omgevingen.

| | |
|------------------------|---|
| Artikel-nr. | 98 62 01 |
| EAN | 4003773073956 |
| Benen | met zone uit zachte kunststof voor een zekere bevestiging |
| Isolatiennorm | IEC 60900 DIN EN 60900 |
| Lengte mm | 180 |
| Gewicht netto g | 120 |

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

