

00 21 02 EL

Verktøyveske "Elektro"



- Lett utførelse av solid, forsterket polyester
- Ytterrveggen ekstra forsterket med aluminiums-vinkler
- Delvis utsvingende forvegg med justerbare stropper og dokumentlomme på yttersiden
- Med forsinket bunnrom
- Med bærehåndtak og stillbar skulderreim
- Mål, innvendig, (B x H x T) 420 x 250 x 160 mm
- Utstyrt med 23 merkeverkrøy, delvis VDE-godkjent etter DIN EN/IEC 60 900

Artikkel-nr.	00 21 02 EL
EAN	4003773081951
Vekt netto g	6700

Tekniske endringer og feil forbeholdes

Leveringsomfang 00 21 02 EL (23)

Artikkel-nr.			Antall	Nominelt mål	
03 06 180	Knipex	Kombinasjonstang	1	180 mm	
11 06 160	Knipex	Avisoleringstang	1	160 mm	
25 06 160	Knipex	Nebbtang med skjær, Radiotang	1	160 mm	
70 06 160	Knipex	Sideavbiter	1	160 mm	
98 52	Knipex	Kabelkniv	1	185 mm	
16 95 01 SB	Knipex	KNIPEX ErgoStrip®, Universalt-strippeverktøy	1		
306125	Haunstätter	Puk-sag	1	150 x 240 mm	
3185-04	maurerfreund	Mallersparker, Tre, høyverdig	1	40 mm	
30490-800	Picard	Meiselhammer	1	800 g	
3003010119	Picard	Hammer	1	300 g	
71510-000	Picard	Meterstokk (tommestokk)	1	2 m	
75040-015	Picard	Flat pensel	1	40 mm	
75063-000	Picard	Gipsbeger	1	127 x 94	
340 300 1	Rennsteig	Murermisel	1		
361 252 1	Rennsteig	Elektrikkermeisel	1	250 x 10 mm	
98 20 25	Knipex	Skrutrekker for slisseskruer	1	2,5 mm	
98 20 35 SL	Knipex	Skrutrekker (Slim) for slisseskruer	1	3,5 x 100 mm	
98 20 55 SL	Knipex	Skrutrekker (Slim) for slisseskruer	1	5,5 mm	
98 20 65 SL	Knipex	Skrutrekker (Slim) for slisseskruer	1	6,5 mm	
98 24 01 SL	Knipex	Skrutrekker (Slim) for kryssporskruer, Phillips®	1	PH1	
98 24 02 SL	Knipex	Skrutrekker (Slim) for kryssporskruer, Phillips®	1	PH2	
465608	Wera	Spenningsindikator, enpolet	1		
16 20 165	Knipex	Strippeverktøy	1	165 mm	

Tilbehør

Artikkel-nr.	EAN	
00 21 99 V05	4003773082088	Skulderbelte for verktøyvesker og -kofferterer