

00 21 19 LB E

KNIPEX L-BOXX® Elektro 65-deler



- Utstyrt med 65 merkeverktøy, delvis VDE-godkjent etter DIN EN 60900
- Flere bokser kan enkelt og sikkert festes til hverandre
- Fleksibel innvendig oppdeling
- Med todelt verktøyfeste av solid polyester-stoff
- Verktøyfestene er forbundet med borrelås
- For å spare plass kan håndtaket senkes i en fordypning i dekslet
- Ergonomiske formede håndtak og ekstra side-håndtak for fleksibel og komfortabel håndtering
- Mål ytre (B x H x D): 442 x 151 x 357 mm; Mål indre, (B x H x D): 375 x 107 x 311 mm
- Robust boks av slag- og støtfast ABS-kunststoff

Artikkel-nr.	00 21 19 LB E
EAN	4003773081623
Vekt netto g	7800

Tekniske endringer og feil forbeholdes

L-BOXX® er et registrert varemerke i Sortimo International GmbH

Leveringsomfang 00 21 19 LB E (21)

Artikkel-nr.			Antall	Nominelt mål	
00 11 01	Knipex	KNIPEX TwinKey®, for vanlige skap og sperresystemer	1		
08 26 145	Knipex	Spiss-kombinasjonstang	1		
12 42 195	Knipex	KNIPEX MultiStrip 10, automatisk avisoleringsstang	1		
13 86 200	Knipex	Elektro-installasjonstang	1		
16 95 01 SB	Knipex	KNIPEX ErgoStrip®, Universalt-strippeverktøy	1		
26 26 200	Knipex	Nebbtang med skjær, (Storknebbtang)	1	200 mm	
70 06 160	Knipex	Sideavbiter	1	160 mm	
74 06 200	Knipex	Kraft-sideavbiter	1	200 mm	
86 03 180	Knipex	Paralleltang, Tang og fastnøkkel i ett verktøy	1	180 mm	
87 01 180	Knipex	KNIPEX Cobra®, Hightech-vannpumpetang	1	180 mm	
97 53 04	Knipex	Selvjusterende Crimptang for lederendehylser, for side mating	1		
98 52	Knipex	Kabelkniv	1	185 mm	
98 25 01 SL	Knipex	Skrutrekker (Slim) for kryssorskruer, Pozidriv®	1	PZ1	
98 20 35 SL	Knipex	Skrutrekker (Slim) for slisseskruer	1	3,5 x 100 mm	
05003484001	Wera	VDE Skrutrekkersett, 16-deler, slim	1		
004018	Wera	Zyklop metall-skrallesett 8100 SA 8, 28-deler	1	1/4"	
003760	Wera	Joker dobbelthodet fastnøkkel	1	10 x 13 mm	
101-0300	Picard	Hammer	1	300 g	
361 252 1	Rennsteig	Elektrikermeisel	1	250 x 10 mm	
16135	Stabila	Vater type 70 Electric	1	430 mm	
18115	Stabila	Mini-vater Pocket Electric	1	68 mm	