

# 00 21 19 LB S

## KNIPEX L-BOXX® sanitær 52-deler



- Utstyrt med 52 merkeverktøy, delvis VDE-godkjent etter DIN EN 60900
- Flere bokser kan enkelt og sikkert festes til hverandre
- Fleksibel innvendig oppdeling
- Med todelt verktøyfeste av solid polyester-stoff
- Verktøyfestene er forbundet med borrelås
- For å spare plass kan håndtaket senkes i en fordypning i dekslet
- Ergonomiske formede håndtak og ekstra side-håndtak for fleksibel og komfortabel håndtering
- Mål ytre (B x H x D): 442 x 151 x 357 mm; Mål indre, (B x H x D): 375 x 107 x 311 mm
- Robust boks av slag- og støtfast ABS-kunststoff

|              |               |
|--------------|---------------|
| Artikkel-nr. | 00 21 19 LB S |
| EAN          | 4003773081630 |
| Vekt netto g | 9400          |

Tekniske endringer og feil forbeholdes

L-BOXX® er et registrert varemerke i Sortimo International GmbH

### Leveringsomfang 00 21 19 LB S (25)

| Artikkel-nr. |           |                                                     | Antall | Nominelt mål             |  |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------|--|
| 00 11 01     | Knipex    | KNIPEX TwinKey®, for vanlige skap og sperresystemer | 1      |                          |  |
| 26 16 200    | Knipex    | Nebbtang med skjær, (Storknebbtang)                 | 1      | 200 mm                   |  |
| 74 06 180    | Knipex    | Kraft-sideavbiter                                   | 1      |                          |  |
| 86 03 250    | Knipex    | Paralleltang, Tang og fastnøkkel i ett verktøy      | 1      |                          |  |
| 87 01 250    | Knipex    | KNIPEX Cobra®, Hightech-vannpumpetang               | 1      | 250 mm                   |  |
| 87 01 400    | Knipex    | KNIPEX Cobra® XL, Rør- og vannpumpetang             | 1      |                          |  |
| 98 20 35     | Knipex    | Skrutrekker for slisseskruer                        | 1      | 3,5 x 100 mm             |  |
| 98 20 55     | Knipex    | Skrutrekker for slisseskruer                        | 1      | 5,5 mm x 125 mm          |  |
| 98 26 15     | Knipex    | Skrutrekker for Torx®-skruer                        | 1      | TX15                     |  |
| 98 26 20     | Knipex    | Skrutrekker for Torx®-skruer                        | 1      | TX20                     |  |
| 98 26 25     | Knipex    | Skrutrekker for Torx®-skruer                        | 1      | TX25                     |  |
| 98 24 01     | Knipex    | Skrutrekker for krysslisseskruer, Phillips®         | 1      | PH 1                     |  |
| 98 24 02     | Knipex    | Skrutrekker for krysslisseskruer, Phillips®         | 1      | PH 2                     |  |
| 361 252 1    | Rennsteig | Elektrikkermeisel                                   | 1      | 250 x 10 mm              |  |
| 005655       | Wera      | Spenningsindikator, enpolet, 247                    | 1      | 0,5 x 3,0 x 70 mm        |  |
| 004018       | Wera      | Zyklop metall-skrallesett 8100 SA 8, 28-deler       | 1      | 1/4"                     |  |
| 003760       | Wera      | Joker dobbelthodet fastnøkkel                       | 1      | 10 x 13 mm               |  |
| 022086       | Wera      | Sekskantnøkkelsett                                  | 1      | 1,5 - 10 mm              |  |
| 90958        | Heyco     | Ekspress nøkkel                                     | 1      | 17 x 19 mm; M 10         |  |
| 16640003     | Heyco     | sikkerhets-cutterkniv                               | 1      | 18 mm                    |  |
| 101-0300     | Picard    | Hammer                                              | 1      | 300 g                    |  |
| 340 250 1    | Rennsteig | Murermeisel                                         | 1      | 250 mm                   |  |
| 02281        | Stabila   | Vater type 70                                       | 1      | 30 cm                    |  |
| 71510-000    | Picard    | Meterstokk (tommestokk)                             | 1      | 2 m                      |  |
| 6135-0       | Zenten    | Røravkutter                                         | 1      | 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2" |  |