

14 22 160

Avisolerings-sidekutter



- Med langt skjær
- Høy kutteeffekt med kraftledd
- Presisjons-avisoleringshull for leder 1,5 og 2,5 mm²
- Komfortabel kutting av NYM-kabler inntil 5 x 2,5 mm²
- Lange spisser for fineste skjærearbeider også under trange forhold
- Induktivt herdete presisjonsskjær, skjærhardhet ca. 60 HRC
- Vanadin-elektrostål, smidd, flertrinns oljeherdet



Artikkel-nr.	14 22 160
EAN	4003773034988
Hode	polert
Grep	med flerkomponent-grep
Tang	svart atramentert
Skjæreverdi myk tråd Ø mm	2,5
Skjæreverdi middels hard tråd Ø mm	1,5
Avisoleringsverdier kvadratmillimeter mm ²	1,5 + 2,5
AWG	15 + 13
Lengde mm	160
Vekt netto g	206



Tekniske endringer og feil forbeholdes

