

# 25 02 140


## Nebbtang med skjær (radiotang)



- Egnet for finere gripe- og kuttearbeider
- Flat-runde, lange spisst sammenløpende bakker
- Gripeflater tannet
- Med skjær for myk, middels og hard tråd
- Skjær ekstra induktivt herdet, skjærhardhet ca 61 HRC
- Vanadin-elektrostål, smidd, flertrinns oljeherdet



Artikkel-nr.	25 02 140
EAN	4003773023159
Hode	polert
Grep	med flerkomponent-grep
Form	0
Tang	svart atramentert
Skjæreverdi middels hard tråd Ø mm	2,5
Skjæreverdi hard tråd Ø mm	1,6
L3 mm	42,0
T1 mm	8,0
W3 mm	15,0
W4 mm	2,5
T2 mm	2,0
Lengde mm	140
Vekt netto g	109



Tekniske endringer og feil forbeholdes

