


26 22 200


Nebbtang med skjær (Storknebbtang)



- Elastiske spisser: formstabil også ved fordreining
- Vridningstolerante, elastiske presisjonsspisser
- Flat-runde, lange spisst sammenløpende bakker
- Med skjær (hardhet ca. 61 HRC) for myk og middels hard tråd samt hard tråd
- Vanadin-elektrostål, smidd, flertrinns oljeherdet



Artikkel-nr.	26 22 200
EAN	4003773023135
Hode	polert
Grep	med flerkomponent-grep
Tang	svart atramentert
Form	2
Skjæreverdi middels hard tråd Ø mm	3,2
Skjæreverdi hard tråd Ø mm	2,2
L3 mm	73,0
T1 mm	9,5
W3 mm	18
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L4 mm	23,0
Mål vinkel °	40
Lengde mm	200
Vekt netto g	197



Tekniske endringer og feil forbeholdes

