

# 70 02 125

## Sideavbiter



- Den uunnværlige sideavbiter for tallrike bruksmuligheter
- Høyverdig materiale og eksakt bearbeiding for lang brukstid
- Presisjons-skjær for myk og hard tråd
- Rent snitt på tynne Cu-tråder, også på skjærspissene
- Skjær ekstra induktivt herdet, skjærhardhet ca 62 HRC
- Slank hodeform for bruk i vanskelig tilgjengelige arbeidsområder
- Vanadin-elektrostål, smidd, flertrinns oljeherdet



<b>Artikkel-nr.</b>	70 02 125
<b>EAN</b>	4003773034025
<b>Hode</b>	polert
<b>Grep</b>	med flerkomponent-grep
<b>Form</b>	0
<b>Tang</b>	svart atramentert
<b>Skjæreverdi myk tråd Ø mm</b>	3,0
<b>Skjæreverdi middels hard tråd Ø mm</b>	2,3
<b>Skjæreverdi hard tråd Ø mm</b>	1,5
<b>Lengde mm</b>	125
<b>Vekt netto g</b>	119

Tekniske endringer og feil forbeholdes

