

70 02 160

Sideavbiter



- Den uunnværlige sideavbiter for tallrike bruksmuligheter
- Høyverdig materiale og eksakt bearbeiding for lang brukstid
- Presisjons-skjær for myk og hard tråd
- Rent snitt på tynne Cu-tråder, også på skjærspissene
- Skjær ekstra induktivt herdet, skjærhardhet ca 62 HRC
- Slank hodeform for bruk i vanskelig tilgjengelige arbeidsområder
- Vanadin-elektrostål, smidd, flertrinns oljeherdet
- Med lenger skjær



Artikkel-nr.	70 02 160
EAN	4003773034032
Hode	polert
Grep	med flerkomponent-grep
Form	0
Tang	svart atramentert
Skjæreverdi myk tråd Ø mm	4,0
Skjæreverdi middels hard tråd Ø mm	3,0
Skjæreverdi hard tråd Ø mm	2,0
Nominelt mål	160 mm
Lengde mm	160
Vekt netto g	206

Tekniske endringer og feil forbeholdes

