

70 06 125

Sideavbiter



- Den uunnværlige sideavbiter for tallrike bruksmuligheter
- Høyverdig materiale og eksakt bearbeiding for lang brukstid
- Presisjons-skjær for myk og hard tråd
- Rent snitt på tynne Cu-tråder, også på skjærspissene
- Skjær ekstra induktivt herdet, skjærhardhet ca 62 HRC
- Slank hodeform for bruk i vanskelig tilgjengelige arbeidsområder
- Vanadin-elektrostål, smidd, flertrinns oljeherdet



Artikkel-nr.	70 06 125
EAN	4003773018124
Tang	forkrommet
Grep	isolert med flerkomponent-grep, VED-godkjent
Form	0
Hode	
Isolasjonsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Skjæreverdi myk tråd Ø mm	3,0
Skjæreverdi middels hard tråd Ø mm	2,3
Skjæreverdi hard tråd Ø mm	1,5
Nominelt mål	125 mm
Lengde mm	125
Vekt netto g	121



Slank hodeform og eksakt snitt på skjærespissene; en fordel ved bruk i vanskelig tilgjengelige arbeidsområder

Tekniske endringer og feil forbeholdes

