

# 70 06 160



## Sideavbiter



- Den uunnværlige sideavbiter for tallrike bruksmuligheter
- Høyverdig materiale og eksakt bearbeiding for lang brukstid
- Presisjons-skjær for myk og hard tråd
- Rent snitt på tynne Cu-tråder, også på skjærspissene
- Skjær ekstra induktivt herdet, skjærhardhet ca 62 HRC
- Slank hodeform for bruk i vanskelig tilgjengelige arbeidsområder
- Vanadin-elektrostål, smidd, flertrinns oljeherdet
- Med lenger skjær



<b>Artikkel-nr.</b>	70 06 160
<b>EAN</b>	4003773021995
<b>Tang</b>	forkrommet
<b>Grep</b>	isolert med flerkomponent-grep, VED-godkjent
<b>Form</b>	0
<b>Hode</b>	
<b>Isolasjonsnorm</b>	IEC 60900 DIN EN 60900
<b>Skjæreverdi myk tråd Ø mm</b>	4,0
<b>Skjæreverdi middels hard tråd Ø mm</b>	3,0
<b>Skjæreverdi hard tråd Ø mm</b>	2,0
<b>Nominelt mål</b>	160 mm
<b>Lengde mm</b>	160
<b>Vekt netto g</b>	216



Slank hodeform og eksakt snitt på skjærspissene; en fordel ved bruk i vanskelig tilgjengelige arbeidsområder



Tekniske endringer og feil forbeholdes

