

74 02 180

Kraft-sideavbiter



- For hardeste, varig belastning
- Høy kutteeffekt med lite kraftforbruk pga. optimal tilpassing av kuttevinkel, utvekslingsforhold og ergonomiske grep
- Presisjonskjær ekstra induktivt herdet (skjærhardhet ca. 64 HRC) for alle trådsorter inklusiv pianotråd
- Krom-vanadin-høyeffektstål, smidd, flertrinns oljeherdet




20 % kraftbesparelse

sammenlignet med vanlige sideavbitere av samme lengde.

Med påsmidd leddakse.

Artikkel-nr.	74 02 180
EAN	4003773023074
Tang	svart atramentert
Hode	polert
Grep	med flerkomponent-grep
Form	0
Skjæreverdi middels hard tråd Ø mm	3,8
Skjæreverdi hard tråd Ø mm	2,7
Skjæreverdi pianotråd Ø mm	2,2
Lengde mm	180
Vekt netto g	273



Tekniske endringer og feil forbeholdes

