

# 74 06 180

## Kraft-sideavbiter



- Med påsmidd leddakse for hardeste, varige belastning
- Optimal for alle trådmaterialer inklusiv pianotråd
- Høy kutteffekt med lite kraftforbruk pga. optimal tilpassing av kutteinkel, utvekslingsforhold og ergonomiske grep
- Presisjons-skjær, ekstra induktivt herdet, skjærhardhet ca. 64 HRC
- Krom-vanadin-høyeffektstål, smidd, flertrinns oljeherdet



### 20 % kraftbesparelse

sammenlignet med vanlige sideavbitere av samme lengde.

Med påsmidd leddakse.

<b>Artikkel-nr.</b>	74 06 180
<b>EAN</b>	4003773022985
<b>Tang</b>	forkrommet
<b>Grep</b>	isolert med flerkomponent-grep, VED-godkjent
<b>Form</b>	0
<b>Hode</b>	
<b>Isolasjonsnorm</b>	IEC 60900 DIN EN 60900
<b>Skjæreverdi middels hard tråd Ø mm</b>	3,8
<b>Skjæreverdi hard tråd Ø mm</b>	2,7
<b>Skjæreverdi pianotråd Ø mm</b>	2,2
<b>Lengde mm</b>	180
<b>Vekt netto g</b>	280

Tekniske endringer og feil forbeholdes

