

78 03 125 ESD

Electronic Super Knips® ESD





- Presisjonstenger for de fineste skjærearbeider, f.eks innen elektronikk og finmekanikk
- Grep elektrisk avledende -dissipativ
- Slipte, meget skarpe skjær uten fasett
- Skjærekutt med kontrollert micro-snittkantforskyvning for ultrapresist skjær også for de tynneste tråder og lang levetid
- Eksakt formete spisser kutter også tett liggende tråder fra Ø 0,2 mm
- Ledd med rustfri stål Nagle
- Ekstrem lett gange for ikke trettende arbeid
- Med åpningsfjær og åpningsbegrensning
- Skjærehardhet ca. 54 HRC
- INOX-verktøystål



ESD-tenger (Electrostatic discharge)

elektrostatisk energi blir ved disse tengerne langsomt og forsiktig avledet gjennom grepene det beskytter med elektrostatiske utlading truede komponenter ifølge gyldige normer, f eks. IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP Method 2472

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Artikkel-nr. | 78 03 125 ESD |
| EAN | 4003773025146 |
| Hode | polert |
| Grep | med flerkomponent-grep |
| Form | 0 |
| Tang | |
| Skjæreverdi myk tråd Ø mm | 0,2 - 1,6 |
| Skjæreverdi middels hard tråd Ø mm | 1,0 |
| A mm | 13,5 |
| D mm | 7,5 |
| B mm | 9,0 |
| Lengde mm | 125 |
| Vekt netto g | 55 |



Tekniske endringer og feil forbeholdes

