


78 61 125

Electronic Super Knips®



- Presisjonstenger for de fineste skjærearbeider, f.eks innen elektronikk og finmekanikk
- Slipte, meget skarpe skjær uten fasett
- Skjærekutt med kontrollert micro-snittkantforskyvning for ultrapresist skjær også for de tynneste tråder og lang levetid
- Eksakt formete spisser kutter også tett liggende tråder fra Ø 0,2 mm
- Ledd med rustfri stål Nagle
- Ekstrem lett gange for ikke trettende arbeid
- Med åpningsfjær og åpningsbegrensning
- Også egnet for kutting av glassfibrer (lysleder)
- Skjær ekstra induktivt herdet, skjærhardhet ca 64 HRC
- Spesial-verktøystål flertrinns oljeherdet

Artikkel-nr.	78 61 125
EAN	4003773035404
Tang	brunert
Grep	med flerkomponent-grep
Form	6
Hode	
Skjæreverdi myk tråd Ø mm	0,2 - 1,6
Skjæreverdi middels hard tråd Ø mm	1,2
A mm	13,5
D mm	7,5
B mm	9,0
Lengde mm	125
Vekt netto g	56



Tekniske endringer og feil forbeholdes

