


78 81 125

Electronic Super Knips®



- Presisjonstenger for de fineste skjærearbeider, f.eks innen elektronikk og finmekanikk
- Slipte, meget skarpe skjær uten fasett
- Skjærekutt med kontrollert micro-snitkantforskyvning for ultrapresist skjær også for de tynneste tråder og lang levetid
- Eksakt formete spisser kutter også tett liggende tråder fra Ø 0,2 mm
- Ledd med rustfri stålslag
- Ekstrem lett gange for ikke trettende arbeid
- Med åpningsfjær og åpningsbegrensning
- Presisjonsslipte skjær med svært liten fasett også for hard tråd
- Skjær ekstra induktivt herdet, skjærhardhet ca 64 HRC
- Spesial-verktøystål, brunert

Artikkel-nr.	78 81 125
EAN	4003773065074
Tang	brunert
Grep	med flerkomponent-grep
Form	8
Hode	
Skjæreverdi myk tråd Ø mm	0,2 - 1,6
Skjæreverdi middels hard tråd Ø mm	1,2
Skjæreverdi hard tråd Ø mm	0,6
A mm	13,5
D mm	7,5
B mm	9,0
Lengde mm	125
Vekt netto g	57



Tekniske endringer og feil forbeholdes

