

97 51 12

Presstang for Westernplugger



- Proff verktøy for kutting og stripping av flate, ikke avskjernet telefonkabler
- For pressing av 4-, 6- og 8-polete Westernplugger type RJ 10 (7,65 mm bred) type RJ 11/12 (9,65 mm bred) og RJ 45 (11,68 mm bred)
- Presis parallellpress
- Jevnt høy crimpkvalitet med tvangssperre (kan frigjøres)
- Kraftøkning med kneledd for lettere arbeid
- Med lengdekutter og avtrekkskniv for flatkabel 6 og 12 mm lengde
- Med ekstra avisolerings-funksjon for rundkabel
- Krom-vanadin-elektrostål i særklasse, oljeherdet



Artikkel-nr.	97 51 12
EAN	4003773043188
Tang	brunert
Grep	med flerkomponent-grep
Anvendelse	ISDN - telefonplugg
Kapasitet	RJ 10 (4-polet) 7,65 mm RJ 11/12 (6-polet) 9,65 mm RJ 45 (8-polet) 11,68 mm
Antall crimp-posisjoner	3
Vekt netto g	533
Lengde mm	200



Tekniske endringer og feil forbeholdes



Reservedeler

Artikkel-nr.	EAN	
97 59 12	4003773069997	Reservekniv for 97 51 12