

# 97 90 26

## Crimp-sortiment for kabelplugg



- I TANOS-MINI-systainer® (stabil kunststoffbox)
- T-Loc-lukking for enhåndsbetjening: åpne eller lukke systainer® med en dreining og forbind med en annen systainer®.
- åpning i sammenknyttet tilstand. Innholdet er enkelt og hurtig tilgjengelig uten at forbindelsen må løsnes.
- To kunststoffinnsatser som kan stables med for hver 6 fordypninger for forbindere
- Med et sortiment vanlige kabelplugg
- Med crimptang 97 32 240

<b>Artikkel-nr.</b>	97 90 26
<b>EAN</b>	4003773079521
<b>Vekt netto g</b>	1420

Tekniske endringer og feil forbeholdes

### Leveringsomfang 97 90 26 (13)

Artikkel-nr.		Antall		
97 32 240	Crimptang	1		
	Flatstifhylser, 6,3x0,8 mm	25	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	
	Flatstifhylser, 6,3x0,8 mm	25	4,0-6,0 mm <sup>2</sup>	
	Flatstifhylser, 6,3x0,8 mm	25	0,5-1 mm <sup>2</sup>	
	Kabelsko, ringform, Ø 4 mm	25	0,5-1 mm <sup>2</sup>	
	Kabelsko, ringform, Ø 4 mm	25	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	
	Kabelsko, ringform, Ø 5 mm	25	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	
	Kabelsko, ringform, Ø 5 mm	25	4,0-6,0 mm <sup>2</sup>	
	Kabelsko, ringform, Ø 6 mm	25	4,0-6,0 mm <sup>2</sup>	
	Støtforbinder, isolert, rød	25	0,5-1 mm <sup>2</sup>	
	Støtforbinder, isolert, blå	25	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	
	Rundplugghylser, Ø 4 mm	25	0,5-1,0 mm <sup>2</sup>	
	Rundplugg, Ø 4 mm	25	0,5-1,0 mm <sup>2</sup>	