

70 02 125

Szczypce tnące boczne



- Jeden z najpopularniejszych modeli szczypiec do uniwersalnego zastosowania
- Wysokiej jakości materiały oraz precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność narzędzia
- Precyzyjne ostrza do cięcia drutu miękkiego i twardego
- Czyste cięcie cienkiego drutu miedzianego nawet końcówką ostrzy
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC
- Smukła główka umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



Nr art.	70 02 125
EAN	4003773034025
Główka	polerowana
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Rodzaj	0
Szczypce	fosforanowane, czarne
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica) Ø mm	3,0
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica) Ø mm	2,3
Zakres cięcia drutu twardego (średnica) Ø mm	1,5
Długość mm	125
Masa netto g	119

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

