

# 74 02 200

## Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu



- Do długotrwałej pracy przy dużych obciążeniach
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Precyzyjne ostrza (twardość ostrzy ok. 64 HRC) do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo




### Wymagają o 20 % mniej siły

w porównaniu ze zwykłymi szczypcami tnącymi bocznymi o tej samej długości.

Z kutym złączem czopowym.

Nr art.	74 02 200
EAN	4003773040309
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Rodzaj	0
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica) Ø mm	4,2
Zakres cięcia drutu twardego (średnica) Ø mm	3,0
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica) Ø mm	2,5
Długość mm	200
Masa netto g	304



Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

