

# 95 05 165

## Nożyce do kabli



- Nieodpowiednie do cięcia drutu stalowego oraz drutu miedzianego ciągniętego na zimno
- Precyzyjnie wykończone, hartowane ostrza
- Cięcie bez miażdżenia, nieznaczna deformacja kabla
- Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców
- Złącze skręcane z możliwością regulacji
- Korpus nożyczek: stal chirurgiczna, nierdzewna, hartowana na powietrzu
- Rękojeści: tworzywo sztuczne, odporne na uderzenia
- Uniwersalne nożyczki do cięcia kabli i przewodów o średnicy do 10 mm / 24 mm<sup>2</sup>
- Ze sprężyną rozwierającą oraz blokadą otwarcia
- Ostrza ze stali nierdzewnej
- Hartowane olejowo i odpuszczane

Nr art.	95 05 165
EAN	4003773019596
Główka	polerowana
Rękojeści	Z tworzywa sztucznego
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego (średnica) Ø mm	10
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego mm <sup>2</sup>	24
AWG	3
Długość mm	165
Masa netto g	111

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

