

# 74 02 200

## Alicate de corte diagonal de alta multiplicação



- Para o mais duro esforço contínuo
- Elevada capacidade de corte com pouca aplicação de esforço por equilíbrio ideal do ângulo de gumes e da multiplicação de transmissão
- Gumes de precisão adicionalmente temperados por indução (dureza dos gumes aprox. 64 HRC) para todos os tipos de arame, incluindo arame corda de piano
- Aço cromo-vanádio de elevado desempenho, forjado e temperado em óleo múltiplas vezes



### Economia de esforço de 20 %

Em comparação com alicates de corte lateral convencionais do mesmo comprimento.

Com eixo articulado forjado.

Artigo nº	74 02 200
EAN	4003773040309
Alicate	preto revestimento contra oxidação
Cabeça	polida
Cabos	com capas de componentes múltiplos
Forma	0
Valores de corte de arame semiduro (diâmetro) Ø mm	4,2
Valores de corte de arame duro (diâmetro) Ø mm	3,0
Valores de corte de corda de piano (diâmetro) Ø mm	2,5
Comprimento mm	200
Peso líquido g	304



Reservado alterações técnicas e erros

