

00 21 19 LB S

KNIPEX L-BOXX® Sanitar 52 bucăți



- Echipat cu 52 unelte de marcă, parțial testate de VDE cf. DIN EN 60900
- Se pot introduce mai multe cutii una într-alta fără a întâmpina probleme
- Compartimentare interioară flexibilă
- Cu compartimente pentru unelte cu două laturi, din țesătură din poliester rezistentă la uzură
- Compartimentele pentru unelte sunt lipite cu adeziv
- Mânerul se poate amplasa în mod ergonomic într-o adâncitură din capac
- Mâner cu formă ergonomică și eclise laterale suplimentare pe mâner pentru o manipulare flexibilă și comodă
- Dimensiuni exterior (l x H x Ad): 442 x 151 x 357 mm; dimensiuni interior (l x H x Ad): 375 x 107 x 311 mm
- Cutie robustă din material plastic ABS rezistent la șocuri și la lovituri

Articol nr.	00 21 19 LB S
EAN	4003773081630
Greutate netă g	9400

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.

L-BOXX® este o marcă înregistrată a firmei Sortimo International GmbH

Piese incluse în pachetul de livrare 00 21 19 LB S (25)

Articol nr.			Număr	dimensiune nominală	
00 11 01	Knipex	KNIPEX TwinKey®, pentru tablouri de comandă și sisteme de închidere uzuale	1		
26 16 200	Knipex	Clește plat-rotund cu tăiș, (patent cu cioc angular)	1	200 mm	
74 06 180	Knipex	Șfic de forță	1		
86 03 250	Knipex	Cheie de strângere, Cleștele-cheie, clește și cheie într-o singură unealtă	1		
87 01 250	Knipex	KNIPEX Cobra®, Clește high tech pentru pompe de apă	1	250 mm	
87 01 400	Knipex	KNIPEX Cobra® XL, Clește pentru țevi și pompe de apă	1		
98 20 35	Knipex	șurubelniță pentru șuruburi cu fantă	1	3,5 x 100 mm	
98 20 55	Knipex	șurubelniță pentru șuruburi cu fantă	1	5,5 mm x 125 mm	
98 26 15	Knipex	șurubelniță pentru șuruburi Torx®	1	TX15	
98 26 20	Knipex	șurubelniță pentru șuruburi Torx®	1	TX20	
98 26 25	Knipex	șurubelniță pentru șuruburi Torx®	1	TX25	
98 24 01	Knipex	șurubelniță pentru șuruburi cu fantă în cruce, Phillips®	1	PH 1	
98 24 02	Knipex	șurubelniță pentru șuruburi cu fantă în cruce, Phillips®	1	PH 2	
361 252 1	Rennsteig	Daltă de electrician	1	250 x 10 mm	
005655	Wera	Creion de tensiune, unipolar, 247	1	0,5 x 3,0 x 70 mm	
004018	Wera	set de clichete metalice ciclop 8100 SA 8, 28 bucăți	1	1/4"	
003760	Wera	Cheie fixă dublă Joker	1	10 x 13 mm	
022086	Wera	set de chei cu cap hexagonal	1	1,5 - 10 mm	
90958	Heyco	cheie expres	1	17 x 19 mm; M 10	
16640003	Heyco	Cutter de siguranță	1	18 mm	
101-0300	Picard	Ciocan de lăcătuș	1	300 g	

340 250 1	Rennsteig	Daltă de zidar	1	250 mm	
02281	Stabila	nivelă cu bulă de aer tip 70	1	30 cm	
71510-000	Picard	Metru pliant	1	2 m	
6135-0	Zenten	Foarfece de tăiat țevi	1	3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"	