


# 12 21 180

## Clește dezizolator cu cuțite profilate



- Cu cuțite interschimbabile pentru 4 resp. 6 secțiuni de conductori diferite
- Cuțitele șlefuite cu precizie împiedică deteriorarea conductorului, chiar și lițele cu fire fine sunt dezizolate într-un mod care le protejează
- Fălcile de prindere țin bine sârma în momentul dezizolării
- Cu opritor reglabil pe lungime pentru aceeași lungime de dezizolare în cazul operațiilor executate în serie
- Un arc de compresiune readuce cleștele în poziția inițială
- Corpul cleștelui: aluminiu
- Cuțit: oțel special pentru scule, călit în ulei



<b>Articol nr.</b>	12 21 180
<b>EAN</b>	4003773000815
<b>Clești</b>	lăcuit cu negru
<b>Manere</b>	cu manșoane de prindere din plastic
<b>Valori de dezizolare milimetri pătrați mm<sup>2</sup></b>	0,5-0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0
<b>AWG</b>	20-19/ 17/15/ 13/11/ 10
<b>Lungime mm</b>	180
<b>Greutate netă g</b>	366



Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.



### Piese de schimb

<b>Articol nr.</b>	<b>EAN</b>	
12 29 180	4003773022152	1 pereche de cuțite de schimb pentru 12 21 180 cu cuțite profilate