


13 96 200

Clește pentru instalații pentru electricieni



- 6 funcții într-o unealtă
- Clește multifuncțional pentru instalații electrice; pentru prinderea materialelor plate și rotunjite, pentru îndoirea, debavurarea, tăierea, dezizolarea cablurilor și sertizarea ferulelor
- Suprafețe fine la vârful falcilor prind firele fără a le dauna; suprafețe de prindere canelate și prindere rotunjită pentru reținerea materialelor plate și rotunde
- Margine exterioară pronunțată pentru debavurarea gaurilor de trecere a cablului prin doza
- Gauri de dezizolare pentru conductori de 0.75 - 1.5 mm² și 2.5 mm²
- Bac de crimpare pentru ferule 0.5 - 2.5 mm²
- Foarfeca de cabluri cu falci de tăiere de precizie pentru cabluri de cupru și aluminiu de până la 5 x 2.5 mm² / dia. 5 mm
- Prinde fără a deschide cleștele complet (mecanism inteligent de blocare în varianta cu arc). Foarfeca rămâne închisă și protejată
- Dimensiuni reduse pentru acces facil
- Articulație înșurubată: mers precis al cleștelui, fără joc
- Pentru modelele cu arc de deschidere integrat în articulație, clichetul de blocare activat menține tăișul închis păstrând totodată celelalte funcții active
- Cu mecanism inteligent de blocare, permite "apucarea" fără deschiderea cleștelui. Tăișul rămâne închis și protejat.

Articol nr.	13 96 200
EAN	4003773075110
Cap	
Clești	cromat
Manere	izolate, cu manere multicomponent, testate VDE
Standard cu privire la izolație	IEC 60900 DIN EN 60900
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar (diametru) Ø mm	15
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar mm ²	50
Valori de dezizolare pentru filoane individuale mm ²	0,75 - 1,5 + 2,5
Capacitate milimetri pătrați mm ²	0,5 - 2,5
AWG	1/0
Lungime mm	200
Greutate netă g	280



Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.

