

95 16 165

Foarfece de tăiat cabluri



- Pentru tăiat cabluri din Cu și Al, monofilare și multifilare
- Nu se recomandă pentru sârma de oțel și conductorii de cupru tras dur
- Lame rigidizate cu șlefuire de precizie
- Asigură tăierea fără asperități și reziduuri, fără strivire
- Tăiere facilă prin acționarea cu o singură mână
- Protecția împotriva prinderii previne rănilile provocate prin strivire
- Articulație reglabilă cu șurub, cu mecanism de autoblocare
- Oțel special de înalta calitate, turnat, calit în ulei




Articol nr.	95 16 165
EAN	4003773039648
Sculă	cromat
Manere	izolate, cu manere multicomponent, testate VDE
Formă	1
Standard cu privire la izolație	IEC 60900 DIN EN 60900
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar (diametru) Ø mm	15
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar mm²	50
AWG	1/0
Lungime mm	165
Greutate netă g	262



tăierea cablului cu șficul: efort mare, tăietură cu reziduuri, deformare și strivire considerabilă a cablului



tăierea cablului lui foarfecele pentru cabluri: tăietură ușoară, fără reziduuri, fără deformarea cablului



Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.

