

11 92 140

Elektronikavisoleringstång



- För enkel-, fler- och fintrådig ledare med plast- eller gummi-isolation 0,1 till 0,8 mm ledararea
- Enkel inställning till önskad tråd- eller litstråddiameter genom skruv med räfflad skalle och låsmutter
- Med öppningsfjäder
- Hönglanspolityren ger i samband med en fin oljefilm ett bra rostskydd - inga fel inom kopplingskretsen genom kromdelar som flagnar av
- Specialverktygsstål, smitt, oljehärdat



Artikelnummer	11 92 140
EAN	4003773016908
Huvud	spiegelpolerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Avisoleringsvärden (diameter) Ø mm	0,1 - 0,8
Längd mm	140
Vikt netto g	99

Med reservation för tekniska ändringar och fel

