

13 86 200

Elinstallationstång



- 6 funktioner i en tång
- Flerfunktionstång för elinstallation; för att gripa flat- och rundmaterial, för att böja, avgrada, skära kabel, avisolera och crimpa ändhylsor
- Släta gripytor i spetsen för gripning av enstaka ledare utan att skada dem; profilerade gripytor och kuggförsedd ursparing för gripning av flat- och rundmaterial
- Markant ytterkant på käften för att bearbeta dosor för infälld montering och avgrada genomföringshål
- Avisolerhåll för ledare 0,75 - 1,5 mm² och 2,5 mm²
- Crimpsäte för ändhylsor 0,5 - 2,5 mm²
- Kabelsax med precisionsskär (induktivt härdade) för Cu- och Al-kabel upp till 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Griper utan att öppna tången fullständigt (intelligent stängningsmekanism för versionen med öppningsfjäder). Skäret förblir stängt och skyddat.
- Slank konstruktion för optimerad åtkomlighet
- Skruvad led: för precis gång utan spel

Artikelnummer	13 86 200
EAN	4003773075097
Huvud	
Tång	förkromad
Handtag	Isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Skärvärde Cu-kabel, flertrådig (diameter) Ø mm	15
Skärvärde Cu-kabel, flertrådig mm²	50
Avisoleringsvärden för enkelledare mm²	0,75 - 1,5 + 2,5
Kapacitet kvadratmillimeter mm²	0,5 - 2,5
AWG	1/0
Längd mm	200
Vikt netto g	280



Med reservation för tekniska ändringar och fel

