

74 02 160

Kraftsidavbitare



- För mycket hård, varaktig belastning
- Hög skäreffekt vid liten kraftansträngning genom optimal anpassning av skärvinkel och utväxlingsförhållande och ergonomisk handtagsform
- Precisionsskär extra induktionshårdade (skärhårdhet ca 64 HRC) för alla trådsorter inklusive pianotråd
- Krom-vanadin-stål, smitt, oljehärdat i flera steg




20 % kraftbesparing

i jämförelse med sedvanliga sidavbitare i samma längd.

Med påsmidd ledaxel

Artikelnummer	74 02 160
EAN	4003773023081
Tång	svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Form	0
Skärvärden medelhård tråd (diameter) Ø mm	3,4
Skärvärden hård tråd (diameter) Ø mm	2,5
Skärvärden pianotråd (diameter) Ø mm	2,0
Längd mm	160
Vikt netto g	209



Med reservation för tekniska ändringar och fel

