

# 74 02 200

## Kraftsidavbitare



- För mycket hård, varaktig belastning
- Hög skäreffekt vid liten kraftansträngning genom optimal anpassning av skärvinkel och utväxlingsförhållande och ergonomisk handtagsform
- Precisionsskär extra induktionshärdade (skärhårdhet ca 64 HRC) för alla trådsorter inklusive pianotråd
- Krom-vanadin-stål, smitt, oljehärdat i flera steg




### 20 % kraftbesparing

i jämförelse med sedvanliga sidavbitare i samma längd.

Med påsmidd ledaxel

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                             | 74 02 200                          |
| EAN                                       | 4003773040309                      |
| Tång                                      | svart, försedd med korrosionsskydd |
| Huvud                                     | polerat                            |
| Handtag                                   | Med flerkomponentsöverdrag         |
| Form                                      | 0                                  |
| Skärvärden medelhård tråd (diameter) Ø mm | 4,2                                |
| Skärvärden hård tråd (diameter) Ø mm      | 3,0                                |
| Skärvärden pianotråd (diameter) Ø mm      | 2,5                                |
| Längd mm                                  | 200                                |
| Vikt netto g                              | 304                                |



Med reservation för tekniska ändringar och fel

