


78 61 140

Electronic Super Knips® XL



- För mycket fina skärbeten, t ex inom elektronik och finmekanik
- Speciellt för kapning av buntband
- Slipade, mycket vassa skär utan fasett
- Klippning med kontrollerat mikro-skärkantsoffset för ultraexakta snitt även av mycket tunn tråd och för en lång livslängd
- Exakt formade spetsar klipper även anliggande trådar från Ø 0,2 mm
- Led med nit i rostfritt stål
- Extremt lätt gång för arbete som inte tröttrar ut
- Med öppningsfjäder och öppningsbegränsning
- Skärhårdhet ca 64 HRC
- Extra induktionshårdade skär
- Special-verktygsstål, oljehärdat i flera steg

Artikelnummer	78 61 140
EAN	4003773081685
Tång	brunerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Huvud	
Skärvärden medelhård tråd (diameter) Ø mm	1,4
Skärvärden mjuk tråd (diameter) Ø mm	0,2 - 2,1
B mm	12,3
D mm	9,2
A mm	15,7
Längd mm	140
Vikt netto g	77



Klippning med kontrollerat mikro-skärkantsoffset för ultraexakta snitt även av mycket tunn tråd och för en lång livslängd

Klippning med kontrollerat mikro-skärkantsoffset för ultraexakta snitt även av mycket tunn tråd och för en lång livslängd

Med reservation för tekniska ändringar och fel