



# 78 71 125

## Electronic Super Knips®



- Precisionstänger för mycket fina skärarbeten, t ex inom elektronik och finmekanik
- Slipade, mycket vassa skär utan fasett
- Klippning med kontrollerat mikro-skärkantsoffset för ultraexakta snitt även av mycket tunn tråd och för en lång livslängd
- Exakt formade spetsar klipper även anliggande trådar från  $\varnothing 0,2$  mm
- Led med nit i rostfritt stål
- Extremt lätt gång för arbete som inte tröttrar ut
- Med öppningsfjäder och öppningsbegränsning
- Med trådklämma - inget okontrollerat avhoppande av trådavsnitt
- Extra induktionshärdade skär, skärhårdhet ca 64 HRC
- Specialverktögsstål, brunerat

<b>Artikelnummer</b>	78 71 125
<b>EAN</b>	4003773043799
<b>Tång</b>	brunerat
<b>Handtag</b>	Med flerkomponentsöverdrag
<b>Form</b>	7
<b>Huvud</b>	
<b>Skärvärden medelhård tråd (diameter) <math>\varnothing</math> mm</b>	1,2
<b>Skärvärden mjuk tråd (diameter) <math>\varnothing</math> mm</b>	0,2 - 1,6
<b>D mm</b>	7,5
<b>B mm</b>	9,0
<b>A mm</b>	13,5
<b>Längd mm</b>	125
<b>Vikt netto g</b>	57



Med reservation för tekniska ändringar och fel

