

86 05 180



Tångnyckel Tång- och skruvnyckel i ett verktyg




- Ersätter en sats skruvnycklar, metrisk och med tummått
- Släta backar för skonsam montering av ytförädlade armaturer - arbeta direkt på krom!
- Inställbart skruvverktyg
- Lämpar sig även utmärkt för att gripa, hålla, pressa och böja arbetsstycken
- Inställning med knapptryck direkt på arbetsstycket
- Inga kantskador vid känsliga armaturer genom komplett anläggningsyta utan spel
- Steglöst grepp av alla nyckelvidder ända till den angivna kapaciteten med hjälp av parallellt styrda käftar
- Ledbulten snäpper in säkert: ingen oönskad omställning
- Slaglängden mellan käftarna medger snabb åtdragning och lossande av skruvkopplingar efter spärrmekanismen
- Hög klämkraft genom 10-dubbel handkraftsförstärkning
- Krom-vanadinelektrostål, smitt, oljehärdat
- Med smala gripkäftar - för skruvsituationer som kräver ett smalt verktyg

De släta käftarna griper, om så erfordras, med högt presstryck alla parallella ytor i kapacitetsområdet och ger praktiskt taget obegränsade användningsmöjligheter för tångnyckeln, t ex för kontraskruvkopplingar, pressning för aktivering av limkraften hos kontaktlim, kantbrytning vid kakelarbeten, användning som litet skruvstäd.

Artikelnummer	86 05 180
EAN	4003773047162
Tång	förkromad
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
B2 mm	8,0
B3 mm	12,0
B1 mm	5,0
Inställningspositioner	13
Kapacitet för muttrar nyckelvidd tum	1 3/8
Kapacitet för muttrar nyckelvidd mm	35
Längd mm	180
Vikt netto g	277



Tångnyckel:
ytpressning utan spel,
inga skador på kanter



Traditionell
skruvnyckel:
kantpressning leder till
skador

Med reservation för tekniska ändringar och fel

