

95 61 150

Skärare för bowdenwire



- För Bowdenvajer och mjuk vajer (även V2A) till \varnothing 3,0 mm
- Lätt, exakt snitt genom särskild skärform
- Halvcirkelformade skär omsluter materialet och förhindrar uppsplitsning av ställinan
- Liten kraftansträngning genom mycket hög utväxling
- Med öppningsfjäder och spärrhake
- Extra induktionshårdade skär
- Specialverktogsstål i specialkvalitet, smitt, oljehärdat i flera steg



Artikelnummer	95 61 150
EAN	4003773065197
Sax	svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	med plastöverdrag
Skärvärde Cu-kabel, fintrådig (diameter) \varnothing mm	3
Skärvärden vajer (diameter) \varnothing mm	3
Längd mm	150
Vikt netto g	205



Med reservation för tekniska ändringar och fel



Reservdelar

Artikelnummer	EAN	
95 69 190 01	4003773053873	Ledskruv, mutter och bricka för 95 61 190