

97 53 09

Självinställande crimptång för ändhylsor med frontinföring



PATENTED




- För att pressa ändhylsor enligt DIN 46228 del 1 + 4
- Självinställande anpassning till önskad hylsstorlek; inga crimpfel på grund av användning av felaktig crimpingsats
- Frontal införing av ändhylsor i verktyget
- Konstant hög crimpkvalitet genom tvångsspärr (upplåsbar)
- Crimptrycket är exakt inställt från fabrik (kalibrerat), justerbart
- Kraftförstärkning genom vinkelled för skonsamt arbete
- Hög användningskomfort genom lätthanterlig konstruktion och låg vikt
- Krom-vanadinelektrostål i specialkvalitet, oljehärdat
- Pressning från 0,08 - 10,0 mm² och 16,0 mm² i en profil
- Med spak för inställning av crimpområdet 0,08 - 10 eller 16,0 mm²
- Lämplig i synnerhet för alla twin-ändhylsor upp till 2 x 6 mm² eller 2 x AWG 8



Crimptången för ändhylsor med tre stora fördelar för användaren: - Automatisk självinställning till använd ändhylsa. Detta avlastar fackmannen och ger säker, tillförlitlig och snabb crimpning. - Användningsområde även för stora areor: fyrkantcrimpning 0,08 till 10,0 + 16,0 mm² - Frontinförande underlättar vid svåra arbetssituationer i trånga utrymmen.

Artikelnummer	97 53 09
EAN	4003773044550
Tång	brunerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Användning	Ändhylsor
Kapacitet kvadratmillimeter mm ²	0,08 - 10 + 16
Antal crimppositioner	1
AWG	28 - 5
Längd mm	190
Vikt netto g	486



Frontal införing av ändhylsor t ex i kopplingskåp



Fyrkantcrimpning

Med reservation för tekniska ändringar och fel



Reservdelar

Artikelnummer	EAN	
97 59 30	4003773053965	Dragfjäder för 97 53 4/5/8/9/14
97 59 31	4003773053972	Dragfjäder för 97 53 4/5/8/9/14
97 59 32	4003773053989	Låsringar för modell 97 53 för 97 53 xx