

00 21 19 LB S

KNIPEX L-BOXX® Sanitär 52-részes



- 52 márkás szerszámmal felszerelve, részben VDE bevizsgált a DIN EN 60900 szabvány szerint
- Több doboz megbízhatóan összekapcsolható
- Rugalmas belső felosztás
- Kétrészes, strapabíró poliészter szövetből készült szerszámtárolóval
- A szerszámtárolók tépőzárral kapcsolódnak egymáshoz
- A fogantyú helytakarékosági okokból a fedélben található mélyedésbe süllyeszthető
- Ergonomikus kialakítású markolatok és további oldalsó markolatok a rugalmas és kényelmes kezelés érdekében
- Méretek, külső (Sz x Ma x Mé): 442 x 151 x 357 mm; Méretek, belső (Sz x Ma x Mé): 375 x 107 x 311 mm
- Robosztus doboz ütéstálló ABS műanyagból

Cikkszám	00 21 19 LB S
EAN	4003773081630
Súly, nettó g	9400

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

Az L-BOXX® a Sortimo International GmbH bejegyzett védjegye

Szállítási terjedelem 00 21 19 LB S (25)

Cikkszám			Darabszám	Névleges méret	
00 11 01	Knipex	KNIPEX TwinKey®, használatos szekrényekhez és elzáró rendszerekhez	1		
26 16 200	Knipex	Fél-kerek csőrű fogó vágóélel, (golyacsőr fogó)	1	200 mm	
74 06 180	Knipex	Erő-kímélő oldalcsípőfogók	1		
86 03 250	Knipex	Fogókulcs, fogó és csavarkulcs egyetlen szerszámban	1		
87 01 250	Knipex	KNIPEX Cobra®, Hightech vízpumpa-fogó	1	250 mm	
87 01 400	Knipex	KNIPEX Cobra® XL, cső- és vízvivattyú fogó	1		
98 20 35	Knipex	Csavarhúzó hasított fejű csavarokhoz	1	3,5 x 100 mm	
98 20 55	Knipex	Csavarhúzó hasított fejű csavarokhoz	1	5,5 mm x 125 mm	
98 26 15	Knipex	Csavarhúzó Torx®-csavarokhoz	1	TX15	
98 26 20	Knipex	Csavarhúzó Torx®-csavarokhoz	1	TX20	
98 26 25	Knipex	Csavarhúzó Torx®-csavarokhoz	1	TX25	
98 24 01	Knipex	Csavarhúzó keresztornyos csavarokhoz, Phillips®	1	PH 1	
98 24 02	Knipex	Csavarhúzó keresztornyos csavarokhoz, Phillips®	1	PH 2	
361 252 1	Rennsteig	Villanyserelő-kalapács	1	250 x 10 mm	
005655	Wera	Feszültségvizsgáló, egypólusú, 247	1	0,5 x 3,0 x 70 mm	
004018	Wera	Zyklop Metal racsni készlet 8100 SA 8, 28-részes	1	1/4"	
003760	Wera	Joker kettős villáskulcs	1	10 x 13 mm	
022086	Wera	Hatszögkulcs-készlet	1	1,5 - 10 mm	
90958	Heyco	Express kulcs	1	17 x 19 mm; M 10	
16640003	Heyco	Biztonsági vágókés	1	18 mm	
101-0300	Picard	Lakatoskalapács	1	300 g	
340 250 1	Rennsteig	Falvéső	1	250 mm	
02281	Stabila	Vízmeríték 70-es típus	1	30 cm	
71510-000	Picard	Mérőrúd (colstok)	1	2 m	
6135-0	Zenten	Csővágó	1	3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"	