

11 82 130


Elektronikai huzalcsupaszító olló



- Max. 0,75 mm² vezető keresztmetszetű egy-, több- és finomhuzalos vezetékek vágásához és csupaszításához
- Hegyes ollófej a csupaszító lyuk felett, a finom huzalok szűkös területeken végzett pontos vágására
- Egyszerű beállítás a kívánt huzal- vagy pászmaátmérőhöz recés csavarral és ellenanyával
- Nyitórugóval
- Speciális szerszámacél, olajban edzett



Cikkszám	11 82 130
EAN	4003773071648
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter mm²	0,01-0,75
Csupaszoló vágási méret (átmérő) Ø mm	0,03-1,0
Hossz mm	140
Súly, nettó g	75



A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

