

11 92 140

Elektronikai huzalcsupaszító fogó



- Egy-, több- és hajszálerű vezetékekhez műanyag- vagy gumiszigeteléssel, 0,1 - 0,8 mm vezetékátmérőnél
- Egyszerű beállítás a kívánt huzal- vagy pászmaátmérőhöz recés csavarral és ellenanyával
- Nyitórugóval
- A fényezés egy finom olajfilmmel jó rozsd elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkákkal az áramkörökben.
- Speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett



Cikkszám	11 92 140
EAN	4003773016908
Fej	tükrösített
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Csupaszoló vágási méret (átmérő) Ø mm	0,1 - 0,8
Hossz mm	140
Súly, nettó g	99

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

