


12 49 21

Pót késblokk 12 42 195 számára automatikus huzalcsupaszító fogó



PATENTED




Szabadalmaztatott mechanika

A huzalcsupaszító kés vágómélysége teljesen automatikusan igazodik az ér átmérőjéhez és ezáltal az összes szabványos szigetelőanyag vastagságához is. Nincs kézi beállítás, amelyre még mindig szükség van a széles csupaszítási tartományú hagyományos fogóknál.

Egyenes kés működési elve

Csak a piros tartomány kerül bevágásra.

Nem alkalmas nagy rugalmasságú és burkolt szigetelőanyagokhoz, valamint többretegű szigetelésekhez.




Cikkszám	12 49 21
EAN	4003773057581
Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter mm ²	
AWG	
	1
Hossz mm	
Súly, nettó g	87



huzalvágó - 10 mm²-ig, több erű




Az acél szorítópofák megakadályozzák a vezető lecsúszását



0,03 - 10 mm² vezetékek pontos csupaszítása utánállítás nélkül

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



Termékek

No.	EAN	
12 42 195	4003773054580	