

12 62 180




Automatikus huzalcsupaszító fogó



- Kis helyigényű, kedvező árú alapszerszám minden szokványos keresztmetszetű kábelhez és szigetelőanyaghoz
- Egy-, több- és hajszálérű, 0,2 - 6 mm² -es vezetékekhez, szabványos szigeteléssel
- önmagától igazodik a különböző vezeték-keresztmetszetekhez, - így a vezetékek nem sérülnek meg
- Igen kényelmes kezelés a kézhez álló kivittel és csekély súllyal
- Keskeny fejforma nehezen elérhető munkaterületeken történő használathoz
- Huzalvágóval a Cu- és Al-vezetékekhez - max. 2,5 mm²
- 6,0-tól 18,0 mm-ig beállítható hosszirányú ütközővel azonos huzalcsupaszítási hosszakhoz
- Ház: műanyag, üvegszál-erősítésű
- Kés: speciális szerszámacél, olajban edzett, cserélhető



Cikkszám	12 62 180
EAN	4003773054573
Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter mm²	0,2 - 6,0
AWG	24 - 10
Hossz mm	180
Súly, nettó g	151



precíz huzalcsupaszítás
0,2 - 6,0 mm² között

huzalvágó max. 2,5
mm²

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



huzalcsupaszítás szűk
helyviszonyok között

Pótalkatrészek

Cikkszám	EAN	
12 69 21	4003773060093	1 pár pótkés 12 62 180 számára
12 69 23	4003773067115	Pót hosszütököző 12 62 180 számára