12 80 100 SB

Mini-huzalcsupaszító

- Precíz huzalcsupaszítás a szerszám fokozatmentes beállításával a vezetékátmérőhöz
- Huzalvágóval
- Hosszütközővel: beállítható 4,0 - 15,0 mm között
- Zárókilinccsel
- Ház: műanyag, ütésálló

- Vékony rézvezetőkhöz, Ø 0,3-tól 1,0 mm-ig

Cikkszám	12 80 100 SB
EAN	4003773043119
Csupaszoló vágási méret (átmérő) Ø mm	0,30 - 1,0
AWG	28 - 18
Hossz mm	100
Súly, nettó g	34



A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG | Oberkamper Straße 13 | 42349 Wuppertal | Germany
info@knipex.de | www.knipex.de